

Code produit: FFC4-2 35-105

Meuble bas Flexdrawer 2 tiroirs



Caractéristiques & avantages

- Moduler la température de ses tiroirs suivant vos besoins, passant d'une fonction réfrigération à congélation avec une seule touche!
- Inox 304 de haute qualité
- Capacité : 2 bacs de GN1/1 de 150mm de profondeur maximise l'espace de stockage disponible
- Niveaux entièrement amovibles pour un nettoyage facilité
- Classe climatique 5
- Afficheur de température LED convivial
- Tiroirs munis de serrures pour une sécurité optimale
- Dégivrage gaz chaud

| Réfrigération | |
|---|-----------------|
| R290 - Efficacité énergétique | Standard |
| Specification | |
| | |
| Positif +1/+4°C et/ou Négatif - 18/-21°C | Standard |
| _ | Standard 775 |
| 18/-21°C | |

| electriqu | ie et mainten | arice |
|------------------|----------------|--------------|
| Required | 2 x plug socke | ets (13 amp) |
| Connect Load | | 250 |
| 230/50/2 | | Standard |
| Protection élect | rique requise | 10 |
| Charge fluide fr | igorigène | 0.065 |
| | | |

Finition int/ext

Standard

Informations alimentation

| Kit rouleau (réduit la hauteur de 25mm) | Option |
|---|--------------------------|
| Prise Cekon | Option |
| Tôle d'espacement | Option |
| | |
| Énergie | |
| Énergie Consommation d'énergie annuell | e 1029.30 |
| | e 1029.30 48.0 |
| Consommation d'énergie annuell | |
| Consommation d'énergie annuelle Volume net | 48.0 |

Produit supplémentaire

Tôle d'habillage (hauteur réduite

Option

Option

Arrière inox

de 18mm)

Notes en bas de page


- La profondeur maximum du bac GN est de 150mm
- Laisser un espace suffisant pour la circulation d'air au dessus de l'armoire : 150mm au minimum


Inox 304

- FFC4-2 requiert 2 prises d'alimentation
- Ajouter 20mm de plus si le produit est placé dos au mur. Les entretoises maintiennent une circulation d'air. Vous pouvez les retirer si le matériel n'est pas dos au mur.

Informations sur les performances énergétiques







Application

Cet appareil est prévu pour une utilisation à des températures ambiantes jusqu'à $\{1\}$ ° C

Sécurité

Des instructions de précaution et des conseils d'entretien, pour assurer un fonctionnement efficace, peuvent être trouvés dans les instructions d'utilisation de ce produit.

Recyclage

Pour le recyclage et les soins de fin de vie pour ce produit, veuillez vous reporter à la section environnementale du site Web ou visiter nos politiques













Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU
Phone 08432 168800 | Email sales@foster-uk.com | Visit www.fosterrefrigerator.com

All images shown are for illustration purpose only. All images and photographs are not intended to be relied upon for, nor to form part of, any contract unless specifically incorporated in writing into the contract. Solely the dimensions and specifications incorporated in the quotation or purchase order confirmation shall be contractually binding.